

SIHA STRAP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto







Il portafusibile SIHA trasforma con un semplice gesto della mano un morsetto sezionatore in un morsetto portafusibile.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Portafusibile per morsetto componibile passante, Beige scuro, 6.3 A, innestabile, V-0, Wemid
N. d'ordine	<u>9537680000</u>
Tipo	SIHA STRAP
GTIN (EAN)	4032248183920
CPZ	20 Pieza



SIHA STRAP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-25-03-90

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

) mologazioni			
2010			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Larghezza	5 mm	Larghezza (pollici)	0.1968 inch
Peso netto	0.4 g		
Temperature			
Temperatura ambiente	-5 °C40 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.			
Conformità ambientale del pr	odotto		
0: 1			
Stato conformità RoHS REACH SVHC	Conforme senza esenzione No SVHC superiori a 0,1 wt%		
TEACH OVIIC	140 SVIIC Superioria 0,1 Wt/	,	
Aaltri dati tecnici			_
Tipo di montaggio	innestato		
Dati caratteristici del sistema			
Versione	Elemento fusibile		
Dati dei materiali			
Materiale di base	Wemid	Colori	Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	COLOTT	Beige seare
Campo delle temperature di impiego, max.	120°C		'
Classificazioni			
ETIMA C.O.	50000040	ETINA 7.0	50000040
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC002848 EC002848	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002848 EC002848
ETIM 8.0	EC002848 EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-92
LOLAGO I I.O	27 1T-11-02	LOLAGO IZ.O	27-17-11-02

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Versione catalogo / Disegni

ECLASS 14.0

27-25-03-90

27-25-03-90