

## TST 2/M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 製品イメージ



## 一般注文データ

バージョン	取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, M 6, 幅: 18 mm
注文番号	<a href="#">0101700000</a>
種別	TST 2/M6
GTIN (EAN)	4008190069254
数量	10 items

## TST 2/M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	20 mm	奥行き (インチ)	0.7874 inch
高さ	84 mm	高さ (インチ)	3.3071 inch
幅	18 mm	幅 (インチ)	0.7087 inch
正味重量	25.7 g		

## 温度

周囲温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 取り付けレール

表面仕上	亜鉛めっき	厚さ	1.80 mm
基本材質	スチール		

## 分類

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		