

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







### 図に類似

スチール製 DIN レールは、市場で最も広く普及しています。金属製 DIN レールの中では、ステンレススチールと同様に、最も低い短絡保護を有します。

### 一般注文データ

バージョン	端子レール, アクセサリ, スチール, ガルバニ亜鉛 メッキおよび不動態化, 幅: 1000 mm, 高さ: 15 mm, 深さ: 5.5 mm
注文番号	<u>0117510000</u>
種別	TS 15X5/LL 1M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190111298
数量	10 M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

ROHS

寸法と重量			
深さ	5.5 mm	奥行き(インチ)	0.2165 inch
高さ	15 mm	 高さ(インチ)	0.5906 inch
幅	1000 mm	 幅(インチ)	39.37 inch

### 温度

正味重量

周囲温度 -5 ℃...40 ℃

適合

140 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況準拠 (免除なし)REACH SVHC0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

### 取り付けレール

ソルダーアイレット穴直径 (D)	4.2 mm	
設置アドバイス	直接実装	
標準	DIN EN 60715	
表面仕上	ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化	
厚さ	1.00 mm	
基本材質	スチール	
ターミナルレールの長さ	最小:	0 mm
	公称	1000 mm
	最大.	1000 mm
スロット付きドリル穴	はい	
スリット長	12.00 mm	
スリットギャップ	8.00 mm	
IEC 60947-7-2 準拠の秒あたり短時間耐電流	1.2 kA	
スリット幅	4.20 mm	-
パンチ加工済取り付けレール	はい	
スリット幅		
短絡強度は E-Cu 電線に対応	10.00 mm <sup>2</sup>	
穿孔直径 穿孔直径	4.20 mm	
孔の間隔、中心から中心	20 mm	
スリットギャップ		
スリット長		

## 分類

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面



# -タシー

## TS 15X5/LL 1M/ST/ZN



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# セサ

### エンドブラケット









ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で 信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンド ブラケットを含んでいます。ネジ有り/無しのバージョ ンも利用できます。エンドブラケットには、グループ マーカー対応のマーキングオプション、およびテストプ ラグホルダーが含まれます。

#### -般注文デ-

種別 EW 15

0382860000

GTIN (EAN) 4008190187804

50 ST 数量

バージョン

エンドブラケット, ベージュ, TS 15, V-2, ポリアミド66, 幅: 10 mm,

100 °C

#### アクセサリ

注文番号



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終 的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な 規則に従いつつ取り付けが容易になります

### 一般注文データ

種別 SO SH1

注文番号 0401460000

4008190188092 GTIN (EAN)

数量 20 ST バスバーサポート, グレー, 100°C, 幅: 24.5 mm, V-2, ポリアミド66,

ねじ込み

バージョン

## エンドブラケット









ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で 信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンド ブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループ マーカー対応のマーキングオプション、およびテストプ ラグホルダーが含まれます。

### 一般注文データ

種別 EW 15/2

注文番号 1071900000 GTIN (EAN)

バージョン エンドブラケット, ダークベージュ, TS 15, HB, プラスチック, 幅: 8

4008190462949 mm, 100 °C

50 ST 数量

作成日 05.11.2025 05:00:48 MEZ



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

種別	ZEW 15	バージョン
注文番号	<u>7920340000</u>	エンドプラケット, ベージュ, TS 15, V-2, プラスチック, 幅: 5 mm, 120
GTIN (EAN)	4032248238910	°C
数量	20 ST	

### 取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

### 一般注文データ

一败江又	) — <del>'</del>	
種別	BFSC M4X6 MS	パージョン
注文番号	0136300000	取り付けネジ (端子), 4.00 mm, 真鍮, 深さ: 7 mm, 幅: 7 mm, 高さ: 6
GTIN (EAN)	4008190177713	mm
数量	50 ST	
種別	BFSC M4X6	バージョン
注文番号	0149700000	取り付けネジ (端子), 4.00 mm, スチール, 深さ: 7 mm, 幅: 7 mm, 高さ:
GTIN (EAN)	4008190016098	6 mm
数量	100 ST	