

H25,0/15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 10.0 ~ 185.0 mm (AWG 7 ~ 350 MCM) の導体対応
錫メッキ銅製
寸法公差は DIN 46228 part 1 準拠
• ポリ袋バラ詰めで供給

一般注文データ

| | |
|------------|-----------------------------------|
| バージョン | ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 15 mm, いいえ |
| 注文番号 | 012440000 |
| 種別 | H25,0/15 |
| GTIN (EAN) | 4008190071790 |
| 数量 | 250 items |
| パッケージ | 弛緩 |

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

寸法と重量

正味重量

0.62 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明

プラスチックカラー付きワイヤエンドフェルール

バージョン

標準

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

7.3 mm

接点面長さ (L2)

15 mm

カラー直径 (D2)

9.5 mm

L1 (mm)

15.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大.

AWG 3

被覆剥き長さ

15 mm

導体断面

25 mm²

分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

