



0.25 ~ 6,0 mm (AWG 24 - 10)
の導体対応錫メッキ銅製
寸法公差は DIN 46228 part 1 準拠
• ポリ袋 バラ詰めで供給

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール、標準、15 mm、15 mm、いいえ
注文番号	0124700000
種別	H6,0/15
GTIN (EAN)	4008190003807
数量	500 items
パッケージ	弛緩

H6,0/15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E499744

寸法と重量

正味重量 0.27 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール	バージョン	標準
------	-------------------------	-------	----

ワイヤーエンドフェルール

接点面直径 (D1)	3.5 mm	接点面長さ (L2)	15 mm
カラー直径 (D2)	4.7 mm	L1 (mm)	15.00 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 10	被覆剥き長さ	15 mm
導体断面	6 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H6,0/15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

