BFSC M4X32 PA/NA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

バージョン	取り付けネジ (端子), 4.00 mm, ポリアミド66, 深さ: 7 mm, 幅: 7 mm, 高さ: 32 mm
注文番号	<u>0129100000</u>
種別	BFSC M4X32 PA/NA
GTIN (EAN)	4008190020842
数量	100 items

カタログステータス / 図面 1

BFSC M4X32 PA/NA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
ROHS	適合			
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
			'	
深さ	7 mm	奥行き (インチ)	0.2756 inch	
高さ	32 mm	高さ (インチ)	1.2598 inch	
畐	7 mm	幅(インチ)	0.2756 inch	
E味重量	0.43 g			
温度				
打田沿岸	F °C 40 °C	*************************************	F0 °C	
周囲温度 車続動作温度、最大	-5 °C40 °C 100 °C	連続動作温度、最小	-50 °C	
	100 0			
環境製品コンプライアンス				
RoHS 対応状況	- 準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
システム仕様				
ベージョン	交差接続リンク			
 全般				
設置アドバイス	直接実装	動作温度範囲、最大	100 °C	
寸法				
スレッドメートル法サイズ、外部	4.00 mm			
基本材質	ポリアミド66	色	赤色	
JL 94 可燃性等級	V-2			
追加の技術データ				
B숙판국	to 1*23 Zu	50. 実 フ じ バ ノ っ	古校宇壮	
固定形式 星発試験バージョン	ねじ込み	設置アドバイス 取り付け方式	直接実装わげ込み	
暴発試験バージョン	ねじ込み いいえ	設置アドバイス 取り付け方式	直接実装ねじ込み	
暴発試験バージョン				
景発試験バージョン 分類 :TIM 6.0	いいえ EC002848	取り付け方式 ETIM 7.0	ねじ込み	
予類 TIM 6.0 TIM 8.0	いいえ	取り付け方式 ETIM 7.0 ETIM 9.0	ねじ込み EC002848	
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	いいえ EC002848 EC002848	取り付け方式 ETIM 7.0	ねじ込み EC002848 EC002848	
分類 ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	いいえ EC002848 EC002848 EC002848	取り付け方式 ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	ねじ込み EC002848 EC002848 27-14-11-92	
暴発試験バージョン 分類	EC002848 EC002848 EC002848 EC002848 27-14-11-92	取り付け方式 ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	をは込み EC002848 EC002848 27-14-11-92 27-14-11-92	

カタログステータス / 図面 2