

STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

端子台とテスト機器の間の電気的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

一般注文データ

バージョン	SAK モデルシリーズ, ソケット
注文番号	0135200000
種別	STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10
GTIN (EAN)	4008190172862
数量	50 items

STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	2.12 g
------	--------

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
-----------	-----------

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
--------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea
------	--------------------------------------

システム仕様

バージョン	端子用
-------	-----

全般

設置アドバイス	直接実装	表面仕上	亜鉛めっき
---------	------	------	-------

寸法

外径	6 mm	プラグイン深度	12 mm
----	------	---------	-------

材料データ

基本材質	銅 - 亜鉛	表面仕上	亜鉛めっき
------	--------	------	-------

色	グレー
---	-----

追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	設置アドバイス	直接実装
------	------	---------	------

爆発試験バージョン	いいえ
-----------	-----

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
----------	----------	----------	----------

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

ECLASS 15.0	27-25-03-90
-------------	-------------