

## STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電氣接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

## 一般注文データ

バージョン	SAK モデルシリーズ, ソケット
注文番号	<a href="#">0135200000</a>
種別	STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10
GTIN (EAN)	4008190172862
数量	50 items

## STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 2.12 g

## 温度

保管温度 -25 °C...55 °C 周囲温度 -5 °C...40 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

## システム仕様

バージョン 端子用

## 全般

設置アドバイス 直接実装 表面仕上 亜鉛めっき

## 寸法

外径 6 mm プラグイン深度 12 mm

## 材料データ

基本材質 銅 - 亜鉛 表面仕上 亜鉛めっき  
色 グレー

## 追加の技術データ

固定形式 ねじ込み 設置アドバイス 直接実装  
爆発試験バージョン いいえ

## 分類

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848  
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90  
ECLASS 15.0 27-25-03-90