

BFSC M4X6 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | 取り付けネジ (端子), 4.00 mm, 真鍮, 深さ: 7 mm, 幅: 7 mm, 高さ: 6 mm |
| 注文番号 | 0136300000 |
| 種別 | BFSC M4X6 MS |
| GTIN (EAN) | 4008190177713 |
| 数量 | 50 items |

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ | 7 mm | 奥行き (インチ) | 0.2756 inch |
| 高さ | 6 mm | 高さ (インチ) | 0.2362 inch |
| 幅 | 7 mm | 幅 (インチ) | 0.2756 inch |
| 正味重量 | 1.14 g | | |

温度

周囲温度 -5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

システム仕様

バージョン バスパー用

全般

設置アドバイス 直接実装

寸法

スレッドメートル法サイズ、外部 4.00 mm

材料データ

| | | | |
|------|----|---|----|
| 基本材質 | 真鍮 | 色 | 銀色 |
|------|----|---|----|

追加の技術データ

| | | | |
|-----------|------|---------|------|
| 固定形式 | ねじ込み | 設置アドバイス | 直接実装 |
| 爆発試験バージョン | いいえ | 取り付け方式 | ねじ込み |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |