

SS M4 D 128-A 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

バージョン	ロックワッシャー, 銅
注文番号	0136400000
種別	SS M4 D 128-A 4
GTIN (EAN)	4008190118143
数量	100 items

SS M4 D 128-A 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

壁厚、最大 1.3 mm 正味重量 0.22 g

温度

周囲温度 -5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準抛 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン ヒューズカートリッジ

全般

設置アドバイス 直接実装 表面仕上 未処理

材料データ

基本材質 銅 表面仕上 未処理
色 グレー

追加の技術データ

設置アドバイス 直接実装 取り付け方式 レール

分類

ETIM 8.0 EC002345 ETIM 9.0 EC002345
ETIM 10.0 EC002345 ECLASS 14.0 23-09-03-09
ECLASS 15.0 23-09-03-09