

P 14/2 D01 RS SAKS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



当社の幅広い品揃えのアクセサリとして、適切なヒューズリンクも提供します。品揃えには、5 x 20 mm から 10 x 38 mm までの装置保護ヒューズ(ミニチュアヒューズ)、E 14 から E 18 のヒューズリンク、自動車用ヒューズ、自動遮断器が含まれます。ヒューズホルダー対応ゲージリングが品揃え全体にわたって展開されています。

一般注文データ

バージョン	ヒューズゲージリング(端子), 高さ: 11 mm, 深さ: 10.5 mm, アルミニウム, ピンク
注文番号	0138000000
種別	P 14/2 D01 RS SAKS4
GTIN (EAN)	4008190114664
数量	50 items

P 14/2 D01 RS SAKS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	10.5 mm	奥行き (インチ)	0.4134 inch
高さ	11 mm	高さ (インチ)	0.4331 inch
直径	12 mm	正味重量	0.34 g

温度

周囲温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン	ヒューズカートリッジ
-------	------------

全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

寸法

直径	12 mm
----	-------

材料データ

基本材質	アルミニウム	色	ピンク
------	--------	---	-----

評価データ

公称電流	2 A
------	-----

追加の技術データ

設置アドバイス	直接実装
---------	------

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		