P 14/4 D01 BR SAKS4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







当社の幅広い品揃えのアクセサリとして、適切なヒューズリンクも提供します。品揃えには、 $5 \times 20 \text{ mm}$ から $10 \times 38 \text{ mm}$ までの装置保護ヒューズ (ミニチュアヒューズ)、E 14 から E 18 のヒューズリンク、自動車用ヒューズ、自動遮断器が含まれます。ヒューズホルダー対応ゲージリングが品揃え全体にわたって展開されています。

一般注文データ

バージョン	ヒューズゲージリング (端子), 高さ: 11 mm, 深さ: 10.5 mm, アルミニウム, 茶色
注文番号	<u>0138100000</u>
種別	P 14/4 D01 BR SAKS4
GTIN (EAN)	4008190077365
数量	50 items

カタログステータス / 図面 1

P 14/4 D01 BR SAKS4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
) ** ^			
ROHS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
寸法と重量			<u> </u>	
	10.5 mm	奥行き(インチ)	0.4134 inch	
<u> </u>	11 mm	 高さ(インチ)	0.4331 inch	
<u> </u>	12 mm	 正味重量	0.36 g	
		- 1,		
<u>/////////////////////////////////////</u>				
周囲温度	-5 °C40 °C			
環境製品コンプライアンス				
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
システム仕様				
バージョン	ヒューズカートリッジ			
——————————— 全般			,	
設置アドバイス	直接実装			
寸法 			<u></u>	
直径	12 mm			
材料データ				
基本材質	アルミニウム		 茶色	
<u></u> 評価データ	777 - 72		ж. а	
公称電流 	4 A		<u> </u>	
追加の技術データ				
設置アドバイス	直接実装			
分類				
ETIM 6 O	EC002949	ETIM 7.0	EC002040	
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC002848 EC002848	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC002848 27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-92	
			27-14-11-92	
			27-20-00-00	
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-25-03-90 27-25-03-90	ECLASS 14.0		

カタログステータス / 図面 2