

**STB 16/D7/4/M4 SAK35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



端子台とテスト機器の間の電気的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

**一般注文データ**

バージョン	SAK モデルシリーズ, ソケット
注文番号	<a href="#">0140200000</a>
種別	STB 16/D7/4/M4 SAK35
GTIN (EAN)	4008190134884
数量	50 items

**STB 16/D7/4/M4 SAK35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

正味重量	3.5 g
------	-------

**温度**

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
-----------	-----------

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
--------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea
------	--------------------------------------

**システム仕様**

バージョン	端子用
-------	-----

**全般**

設置アドバイス	直接実装	表面仕上	亜鉛めっき
---------	------	------	-------

**寸法**

外径	7 mm	プラグイン深度	14 mm
----	------	---------	-------

**材料データ**

基本材質	銅 - 亜鉛	表面仕上	亜鉛めっき
------	--------	------	-------

色	グレー
---	-----

**追加の技術データ**

固定形式	ねじ込み	設置アドバイス	直接実装
------	------	---------	------

爆発試験バージョン	いいえ
-----------	-----

**分類**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
----------	----------	----------	----------

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

ECLASS 15.0	27-25-03-90
-------------	-------------