

STB 17/D6/4/M4 SAKC10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電氣接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | SAK モデルシリーズ, ソケット |
| 注文番号 | 0147100000 |
| 種別 | STB 17/D6/4/M4 SAKC10 |
| GTIN (EAN) | 4008190183042 |
| 数量 | 50 items |

STB 17/D6/4/M4 SAKC10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|----|-------|-----------|-------------|
| 深さ | 22 mm | 奥行き (インチ) | 0.8661 inch |
| 直径 | 6 mm | 正味重量 | 2.59 g |

温度

| | | | |
|------|----------------|------|---------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C | 周囲温度 | -5 °C...40 °C |
|------|----------------|------|---------------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea |

システム仕様

バージョン 端子用

全般

| | | | |
|---------|------|------|-------|
| 設置アドバース | 直接実装 | 表面仕上 | 亜鉛めっき |
|---------|------|------|-------|

寸法

| | | | |
|---------|---------|----|------|
| 外径 | 6 mm | 直径 | 6 mm |
| プラグイン深度 | 15.5 mm | | |

材料データ

| | | | |
|------|--------|------|-------|
| 基本材質 | 銅 - 亜鉛 | 表面仕上 | 亜鉛めっき |
| 色 | グレー | | |

追加の技術データ

| | | | |
|-----------|------|---------|------|
| 固定形式 | ねじ込み | 設置アドバース | 直接実装 |
| 爆発試験バージョン | いいえ | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |