TSTW 6/M6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ







一般注文データ

バージョン	取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール,		
	M 6, 幅: 18 mm		
注文番号	<u>0164000000</u>		
種別	TSTW 6/M6		
GTIN (EAN)	4008190095345		
数量	10 items		



TSTW 6/M6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術アーク

承認					
ROHS	適合	適合			
寸法と重量					
1771-11					
	48 mm	奥行き(インチ)	1.8898 inch		
高さ	72 mm	 高さ (インチ)	2.8346 inch		
<u> </u>	18 mm	<u>幅(インチ)</u>	0.7087 inch		
正味重量	37.1 g				
温度					
周囲温度	-5 °C40 °C				
環境製品コンプライアン	ノス				
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 v	No SVHC above 0.1 wt%			
取り付けレール					
表面仕上	亜鉛めっき	厚さ	2.10 mm		
基本材質	スチール				
分類					
			<u> </u>		
ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625		
ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625		
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 9.0	27-18-28-07		
ECLASS 9.1	23-15-90-90	ECLASS 10.0	27-18-28-07		
ECLASS 11.0	27-18-28-07	ECLASS 12.0	27-18-28-07		
ECLASS 13.0	27-18-28-07	ECLASS 14.0	27-18-28-07		
ECLASS 15.0	27-18-28-07				

カタログステータス / 図面 2