

## STB 14/D6/4/M3 SAK10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

## 一般注文データ

バージョン	アクセサリ, ソケット
注文番号	<a href="#">0169900000</a>
種別	STB 14/D6/4/M3 SAK10
GTIN (EAN)	4008190076665
数量	50 items

## STB 14/D6/4/M3 SAK10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	19 mm	奥行き (インチ)	0.748 inch
直径	6 mm	正味重量	2.1 g

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

## システム仕様

バージョン マウントレール用

## 全般

設置アドパイス	直接実装	表面仕上	亜鉛めっき
---------	------	------	-------

## 寸法

外径	6 mm	直径	6 mm
プラグイン深度	12.5 mm		

## 材料データ

基本材質	銅 - 亜鉛	表面仕上	亜鉛めっき
色	グレー		

## 追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	設置アドパイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ		

## 分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		