

STB 14/D6/4/M3 SAK10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



電流および電圧トランスフォーマーの配線
バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路
端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変
換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能で
す。

一般注文データ

バージョン	アクセサリ, ソケット
注文番号	0169900000
種別	STB 14/D6/4/M3 SAK10
GTIN (EAN)	4008190076665
数量	50 items

STB 14/D6/4/M3 SAK10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	19 mm	奥行き (インチ)	0.748 inch
直径	6 mm	正味重量	2.1 g

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

システム仕様

バージョン マウントレール用

全般

設置アドバース	直接実装	表面仕上	亜鉛めっき
---------	------	------	-------

寸法

外径	6 mm	直径	6 mm
プラグイン深度	12.5 mm		

材料データ

基本材質	銅 - 亜鉛	表面仕上	亜鉛めっき
色	グレー		

追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	設置アドバース	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ		

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		