## **TSTW 5/M5**



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ







### 一般注文データ

バージョン	取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール,	
	M 5, 幅: 18 mm	
注文番号	<u>0178100000</u>	
<b>種別</b>	TSTW 5/M5	
GTIN (EAN)	4008190059651	
数量	10 items	

## **TSTW 5/M5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

承認				
ROHS	適合			
寸法と重量				
深さ	48 mm	奥行き(インチ)	1.8898 inch	
高さ	72 mm	- 高さ(インチ)	2.8346 inch	
幅	18 mm	幅(インチ)	0.7087 inch	
正味重量	41.15 g			
温度			,	
周囲温度	-5 °C40 °C			
環境製品コンプライアン	<b>/</b> ス			
RoHS 対応状況		準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
取り付けレール				
表面仕上	亜鉛めっき,クロムメッキ		2.10 mm	
基本材質	スチール	<u> </u>	2.10 111111	
 分類				
ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625	
ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625	
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 9.0	27-18-28-07	
ECLASS 9.1	23-15-90-90	ECLASS 10.0	27-18-28-07	
TCL A CC 11 A			07.40.00	
	27-18-28-07	ECLASS 12.0	27-18-28-07	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-18-28-07 27-18-28-07 27-18-28-07	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-18-28-07 27-18-28-07	

カタログステータス / 図面 2

# データシート

### **TSTW 5/M5**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

### 取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

#### 一般注文データ

種別 FKSC M5X8 D9/SW2.5

注文番号 0295900000

GTIN (EAN) 4008190133337

数量 50 ST

SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ねじ, 極数: 1

バージョン