

AD 4 SAK35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



フラッシュシンボル付きの警告カバーは、人と機械の安全性向上に寄与します。外部電圧をアプリケーション内で示す必要がある場合に使用されます。

一般注文データ

バージョン	端子カバー, 黄色, PVC, 高さ: 37 mm, 幅: 71.6 mm, 深さ: 1 mm, V-2
注文番号	0178700000
種別	AD 4 SAK35
GTIN (EAN)	4008190056414
数量	50 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2026-06-30T00:00:00+02:00

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	1 mm	奥行き (インチ)	0.0394 inch
高さ	37 mm	高さ (インチ)	1.4567 inch
幅	71.6 mm	幅 (インチ)	2.8189 inch
正味重量	3.28 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...55 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン	エンドおよび中間プレート
-------	--------------

全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

材料データ

基本材質	PVC	色	黄色
UL 94 可燃性等級	V-2		

追加の技術データ

嵌合仕様	いいえ	設置アドバイス	直接実装
------	-----	---------	------

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

アクセサリ

取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

種別	BFSC M4X32 PA/NA	バージョン
注文番号	0129100000	取り付けネジ (端子), 4.00 mm, ポリアミド66, 深さ: 7 mm, 幅: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190020842	高さ: 32 mm
数量	100 ST	