H2,5/12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







0.25 ~ 6,0 mm(AWG 24 - 10) の導体対応錫メッキ銅製 寸法公差は DIN 46228 part 1 準拠

• ポリ袋 バラ詰めで供給

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 12 mm, いい
	え
注文番号	<u>0186100000</u>
種別	H2,5/12
GTIN (EAN)	4008190172954
数量	1000 items
パッケージ	弛緩

H2,5/12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

	三火
737	
	O/I's

MAMID承認件数		<u></u>
	NCS	C(UL)US

ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号(cULus)	E499744

寸法と重量

正味重量	0.11 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	進枷 /名除たし)
RoHS 对心状况	平波 (光脉なび)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	プラスチックカラー付きワ	バージョン	標準
	イヤーエンドフェルール		

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)	2.2 mm	接点面長さ (L2)	12 mm
カラー直径 (D2)	3.4 mm	L1 (mm)	12.00 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 14	被覆剥き長さ	12 mm
導体断面	2.5 mm ²		

分類

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC00005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

カタログステータス / 図面 2



H2,5/12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



