

## CLI MH 110 HSTR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CLI M 識別マーカ―は CLI MH キャリアストリップにスライドし、ケーブルストラップを固定します。このシステムは特に、大型導体およびケーブル断面面積に適しています。利点：

- ケーブルマーカ―およびパイプマーカ―対応の組み合わせマーカ―
- ひとつのサイズで直径 16 mm<sup>2</sup> 以上すべてに対応
- 無制限の組み合わせオプション
- 閉じた状態で、恒久的に取り付けられたマーカ―
- 非常に高い可読性

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | CableLine, アクセサリ, 10 - 317 mm, 110 x 11.3 mm, 黒色 |
| 注文番号       | <a href="#">0189400000</a>                       |
| 種別         | CLI MH 110 HSTR                                  |
| GTIN (EAN) | 4008190144784                                    |
| 数量         | 100 items  |

## CLI MH 110 HSTR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 3 mm    | 奥行き (インチ) | 0.1181 inch |
| 高さ   | 110 mm  | 高さ (インチ)  | 4.3307 inch |
| 幅    | 11.3 mm | 幅 (インチ)   | 0.4449 inch |
| 正味重量 | 1.29 g  |           |             |

## 温度

動作温度範囲 -30...100 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

|                 |                                |           |  |
|-----------------|--------------------------------|-----------|--|
| 抵抗コード準拠の素材色     | 0                              |           |  |
| 印刷種別            | ニュートラル                         |           |  |
| バージョン           | ハロゲンフリー                        |           |  |
| 幅               | 11.3 mm                        |           |  |
| UL 94 可燃性等級     | V-0                            |           |  |
| 動作温度範囲、最大       | 100 °C                         |           |  |
| 動作温度範囲、最小       | -30 °C                         |           |  |
| 色               | 黒色                             |           |  |
| 基本材質            | ポリアミド66                        |           |  |
| パッケージ単位当たりマーカー数 | 供給フォーム                         | コンポーネント部品 |  |
| 推奨業種            | プロセス, 機械                       |           |  |
| 組み合わせごとのマーカー数   | 1 Component part = Accessories |           |  |
| 動作温度範囲          | -30...100 °C                   |           |  |

## 導体およびケーブルマーカー

|         |                     |         |                          |
|---------|---------------------|---------|--------------------------|
| 導体断面、最大 | 500 mm <sup>2</sup> | 導体断面、最小 | 16 mm <sup>2</sup>       |
| 導体外径、最大 | 317 mm              | 導体外径、最小 | 10 mm                    |
| 導体外径    | 10 - 317 mm         | 接続配線の断面 | 16 - 500 mm <sup>2</sup> |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

図面

使用例

