

QL 4 SAKS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 47 A, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 13.00, 絶縁: いいえ, 幅: 44.7 mm |
| 注文番号 | 0191600000 |
| 種別 | QL 4 SAKS1 |
| GTIN (EAN) | 4008190105518 |
| 数量 | 20 items |

QL 4 SAKS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 2 mm | 奥行き (インチ) | 0.0787 inch |
| 高さ | 6 mm | 高さ (インチ) | 0.2362 inch |
| 幅 | 44.7 mm | 幅 (インチ) | 1.7598 inch |
| 正味重量 | 3.79 g | | |

温度

保管温度 -25 °C...55 °C 周囲温度 -5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン 交差接続リンク

全般

極数 4 設置アドバイス 直接実装

寸法

ピッチ (mm) (P) 13.00 mm

材料データ

基本材質 銅・亜鉛 色 グレー

評価データ

公称電流 47 A

追加の技術データ

固定形式 ねじ込み 設置アドバイス 直接実装
爆発試験バージョン いいえ

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |

QL 4 SAKS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|-------|------------------------|
| 種別 | KISC M3X6 SAKS1 | バージョン | |
| 注文番号 | 0346200000 | | クランピングヨーク, 取付けねじ, スチール |
| GTIN (EAN) | 4008190175658 | | |
| 数量 | 100 ST | | |