## **TW SAKD2.5N**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、 エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの 使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧 を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子 に指で触れないようにします。

## 一般注文データ

バージョン	仕切板 (端子), ベージュ, 高さ: 42.5 mm, 幅: 1.5 mm, V-2, PA 66
注文番号	<u>0191860000</u>
種別	TW SAKD2.5N
GTIN (EAN)	4008190074609
数量	20 items

カタログステータス / 図面 1

## **TW SAKD2.5N**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

承認				
ROHS	適合			
対法と重量				
<u>深さ</u>	34 mm	奥行き(インチ)	1.3386 inch	
高さ	42.5 mm	高さ(インチ)	1.6732 inch	
幅 T마루틱	1.5 mm	幅(インチ)	0.0591 inch	
E味重量	2.33 g			
温度				
果管温度 R	-25 °C55 °C	周囲温度	-5 °C40 °C	
連続動作温度、最小	-50 °C		100 °C	
環境製品コンプライアンス				
Paulo 社体化	淮坳 (名)冷北 ( )			
RoHS 対応状況 REACH SVHC	準拠 (免除なし)			
TLACIT SYTIC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
システム仕様				
バージョン	中板			
寸法				
TS 35 オフセット	25 mm			
	29 111111			
材料データ 				
基本材質	PA 66	色	ベージュ	
UL 94 可燃性等級	V-2			
追加の技術データ				
篏合仕様	いいえ			
<del>於日日本</del> 分類	7 7 72			
7) <del>73</del> 8				
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
TIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
TIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01	
ECLASS 15.0	27-25-03-01			

カタログステータス / 図面 2