

## G 25/4.00A/F BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



当社の幅広い品揃えのアクセサリとして、適切なヒューズリンクも提供します。品揃えには、5 x 20 mm から 10 x 38 mm までの装置保護ヒューズ (ミニチュアヒューズ)、E 14 から E 18 のヒューズリンク、自動車用ヒューズ、自動遮断器が含まれます。ヒューズホルダー対応ゲージリングが品揃え全体にわたって展開されています。

## 一般注文データ

バージョン	小型ヒューズ, 即効性, 4 A, G-Si.5 x 25
注文番号	<a href="#">0192800000</a>
種別	G 25/4.00A/F BR
GTIN (EAN)	4008190115319
数量	10 items

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	5 mm	奥行き (インチ)	0.1968 inch
高さ	25 mm	高さ (インチ)	0.9842 inch
幅	5 mm	幅 (インチ)	0.1968 inch
正味重量	1.23 g		

## 温度

周囲温度 -5 °C...40 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

バージョン ヒューズ付属品

## 材料データ

色 薄いグレー

## 評価データ

定格電圧 250 V 公称電流 4 A

## 分類

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		