

## G 25/10.0A/M RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



当社の幅広い品揃えのアクセサリとして、適切なヒューズリンクも提供します。品揃えには、5 x 20 mm から 10 x 38 mm までの装置保護ヒューズ (ミニチュアヒューズ)、E 14 から E 18 のヒューズリンク、自動車用ヒューズ、自動遮断器が含まれます。ヒューズホルダー対応ゲージリングが品揃え全体にわたって展開されています。

## 一般注文データ

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| バージョン      | 小型ヒューズ, 中程度のタイムラグ, 10 A, G-Si.5 x 25 |
| 注文番号       | <a href="#">0193100000</a>           |
| 種別         | G 25/10.0A/M RT                      |
| GTIN (EAN) | 4008190023799                        |
| 数量         | 10 items                             |

## G 25/10.0A/M RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |       |           |             |
|------|-------|-----------|-------------|
| 深さ   | 5 mm  | 奥行き (インチ) | 0.1968 inch |
| 高さ   | 25 mm | 高さ (インチ)  | 0.9842 inch |
| 幅    | 5 mm  | 幅 (インチ)   | 0.1968 inch |
| 正味重量 | 1.3 g |           |             |

## 温度

周囲温度 -5 °C...40 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

バージョン ヒューズ付属品

## 材料データ

色 薄いグレー

## 評価データ

定格電圧 250 V 公称電流 10 A

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002704    | ETIM 9.0    | EC002704    |
| ETIM 10.0   | EC002704    | ECLASS 14.0 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-20-01 |             |             |