

**BFSC M3X7 STV1/5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

**一般注文データ**

バージョン	取り付けネジ(端子), 3.00 mm, スチール, 深さ: 4.8 mm, 幅: 4.8 mm, 高さ: 7 mm
注文番号	<a href="#">0199700000</a>
種別	BFSC M3X7 STV1/5
GTIN (EAN)	4008190186623
数量	200 items

**BFSC M3X7 STV1/5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	4.8 mm	奥行き (インチ)	0.189 inch
高さ	7 mm	高さ (インチ)	0.2756 inch
幅	4.8 mm	幅 (インチ)	0.189 inch
正味重量	0.5 g		

**温度**

周囲温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**システム仕様**

バージョン	交差接続リンク
-------	---------

**全般**

設置アドバイス	直接実装
---------	------

**寸法**

スレッドメートル法サイズ、外部	3.00 mm
-----------------	---------

**材料データ**

基本材質	スチール	色	銀色
------	------	---	----

**追加の技術データ**

固定形式	ねじ込み	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ	取り付け方式	ねじ込み

**分類**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

**BFSC M3X7 STV1/5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

### 渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

### 一般注文データ

種別	SS M3 D 128-A 3
注文番号	<a href="#">0164400000</a>
GTIN (EAN)	4008190035914
数量	50 ST

バージョン  
ロックワッシャー, 銅