

## BFSC M3X7 STV1/5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | 取り付けネジ (端子), 3.00 mm, スチール, 深さ: 4.8 mm, 幅: 4.8 mm, 高さ: 7 mm |
| 注文番号       | <a href="#">0199700000</a>                                  |
| 種別         | BFSC M3X7 STV1/5  |
| GTIN (EAN) | 4008190186623   |
| 数量         | 200 items   |

## BFSC M3X7 STV1/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |        |           |             |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ   | 4.8 mm | 奥行き (インチ) | 0.189 inch  |
| 高さ   | 7 mm   | 高さ (インチ)  | 0.2756 inch |
| 幅    | 4.8 mm | 幅 (インチ)   | 0.189 inch  |
| 正味重量 | 0.5 g  |           |             |

## 温度

周囲温度 -5 °C...40 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

バージョン 交差接続リンク

## 全般

設置アドバイス 直接実装

## 寸法

スレッドメートル法サイズ、外部 3.00 mm

## 材料データ

基本材質 スチール 色 銀色

## 追加の技術データ

|           |      |         |      |
|-----------|------|---------|------|
| 固定形式      | ねじ込み | 設置アドバイス | 直接実装 |
| 爆発試験バージョン | いいえ  | 取り付け方式  | ねじ込み |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |

## BFSC M3X7 STV1/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## プラグ接続解除



統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しでき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

## 一般注文データ

|            |                            |             |
|------------|----------------------------|-------------|
| 種別         | SS M3 D 128-A 3            | バージョン       |
| 注文番号       | <a href="#">0164400000</a> | ロックワッシャー, 銅 |
| GTIN (EAN) | 4008190035914              |             |
| 数量         | 50 ST                      |             |