データシート

QS 2/6.5/2.3 SAK4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しでき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, ベージュ, 44 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 6.50, 絶縁: はい, 幅: 8.5 mm
注文番号	0212700000
種別	QS 2/6.5/2.3 SAK4
GTIN (EAN)	4008190047269
数量	20 items

データシート

QS 2/6.5/2.3 SAK4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合

寸法と重量

深さ	37.5 mm	奥行き（インチ）	1.4764 inch
高さ	12.5 mm	高さ（インチ）	0.4921 inch
幅	8.5 mm	幅（インチ）	0.3346 inch
正味重量	5.45 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...55 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外（該当する場合/既知の場合）	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	20993c56-321a-4ec1-8646-b7d545a927f2

システム仕様

バージョン	交差接続リンク

全般

極数	2	設置アドバイス	直接実装

寸法

ピッチ (mm) (P)	6.50 mm	TS 35 オフセット	32 mm

材料データ

基本材質	PA 66	色	ベージュ
UL 94 可燃性等級	V-2		

評価データ

定格電圧	400 V	公称電流	44 A

追加の技術データ

固定形式	接続されている	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ		

分類

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		