

D 2 MK5/2 PA/NA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



当社の接触保護システムは、キャビネットの安全性を高めます。これらの装置は、動作または故障による通電部品との偶発的な接触による感電に対する保護を提供します。

一般注文データ

バージョン	端子カバー, 白色, PA 66, 高さ: 4000 mm, 幅: 18 mm, 深さ: 7.7 mm, V-2
注文番号	0244060000
種別	D 2 MK5/2 PA/NA
GTIN (EAN)	4008190071844
数量	50 items

D 2 MK5/2 PA/NA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	7.7 mm	奥行き (インチ)	0.3031 inch
高さ	4000 mm	高さ (インチ)	157.48 inch
幅	18 mm	幅 (インチ)	0.7087 inch
正味重量	1.72 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続数	4	刃寸法	0.6 x 3.5 mm
-----	---	-----	--------------

クランプ用コンダクタ (追加接続)

接続種別、追加接続	ねじ接続
-----------	------

システム仕様

バージョン	マウントレール用	取り付けレール	取り付けプレート
-------	----------	---------	----------

全般

設置アドバイス	直接実装	取り付けレール	取り付けプレート
---------	------	---------	----------

寸法

固定寸法	12 mm
------	-------

材料データ

基本材質	PA 66	色	白色
UL 94 可燃性等級	V-2		

評価データ

汚染度	3
-----	---

追加の技術データ

設置アドバイス	直接実装
---------	------

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		