

## BFSC M2.5X14 SAKD2.5N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | 取り付けネジ (端子), 2.50 mm, 深さ: 3.8 mm, 幅: 4.5 mm, 高さ: 14 mm |
| 注文番号       | <a href="#">0266800000</a>                             |
| 種別         | BFSC M2.5X14 SAKD2.5N                                  |
| GTIN (EAN) | 4008 190084899   |
| 数量         | 100 items  |
| 配送ステータス    | この記事は今後ご利用いただけなくなります。                                  |
| 利用可能期限     | 2026-06-30T00:00:00+02:00                              |

## BFSC M2.5X14 SAKD2.5N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|    |        |           |             |
|----|--------|-----------|-------------|
| 深さ | 3.8 mm | 奥行き (インチ) | 0.1496 inch |
| 高さ | 14 mm  | 高さ (インチ)  | 0.5512 inch |
| 幅  | 4.5 mm | 幅 (インチ)   | 0.1772 inch |
| 直径 | 3.8 mm | 正味重量      | 0.49 g      |

## 温度

保管温度 -25 °C...55 °C 周囲温度 -5 °C...40 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

バージョン 交差接続リンク

## 全般

極数 1 設置アドバイス 直接実装

## 寸法

直径 3.8 mm スレッドメートル法サイズ、外部 2.50 mm  
ピッチ (mm) (P) 5.10 mm

## 材料データ

色 ベージュ

## 追加の技術データ

固定形式 ねじ込み 設置アドバイス 直接実装  
爆発試験バージョン いいえ

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |