

BFSC M4X30**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

製品イメージ



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

バージョン	取り付けネジ(端子), 4.00 mm, スチール, 深さ: 7 mm, 幅: 7 mm, 高さ: 30 mm
注文番号	0267100000
種別	BFSC M4X30
GTIN (EAN)	4008190187897
数量	50 items

BFSC M4X30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	7 mm	奥行き (インチ)	0.2756 inch
高さ	30 mm	高さ (インチ)	1.1811 inch
幅	7 mm	幅 (インチ)	0.2756 inch
正味重量	2.86 g		

温度

周囲温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン	交差接続リンク
-------	---------

全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

寸法

スレッドメートル法サイズ、外部	4.00 mm
-----------------	---------

材料データ

基本材質	スチール	色	銀色
------	------	---	----

追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ	取り付け方式	ねじ込み

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

BFSC M4X30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

種別 SS M4 D 128-A 4

バージョン

注文番号 [0136400000](#)

ロックワッシャー, 銅

GTIN (EAN) 4008190118143

数量 100 ST