

## 製品イメージ



統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しうけ、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

## 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ(端子), 接続されている, ベージュ, 44 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 12.00, 絶縁: はい, 幅: 12 mm
注文番号	<a href="#">0270760000</a>
種別	QS 2/12/4
GTIN (EAN)	4008190011420
数量	20 items

## 技術データ

## 承認

ROHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	34.5 mm	奥行き (インチ)	1.3583 inch
高さ	20 mm	高さ (インチ)	0.7874 inch
幅	12 mm	幅 (インチ)	0.4724 inch
正味重量	7 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	20993c56-321a-4ec1-8646-b7d545a927f2

## システム仕様

バージョン	交差接続リンク
-------	---------

## 全般

極数	2	設置アドバイス	直接実装
----	---	---------	------

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	12.00 mm
--------------	----------

## 材料データ

基本材質	PA 66	色	ベージュ
UL 94 可燃性等級	V-2		

## 評価データ

公称電流	44 A
------	------

## 追加の技術データ

固定形式	接続されている	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ		

## 分類

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		