

製品イメージ



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, ベージュ, 44 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 10.00, 絶縁: はい, 幅: 12 mm
注文番号	0270860000
種別	QS 2/10/4
GTIN (EAN)	4008190062620
数量	20 items

QS 2/10/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	34.5 mm	奥行き (インチ)	1.3583 inch
高さ	20 mm	高さ (インチ)	0.7874 inch
幅	12 mm	幅 (インチ)	0.4724 inch
正味重量	7 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...55 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	20993c56-321a-4ec1-8646-b7d545a927f2

システム仕様

バージョン 交差接続リンク

全般

極数 2 設置アドバイス 直接実装

寸法

ピッチ (mm) (P) 10.00 mm

材料データ

基本材質	PA 66	色	ベージュ
UL 94 可燃性等級	V-2		

評価データ

定格電圧 400 V 公称電流 44 A

追加の技術データ

固定形式	接続されている	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ		

分類

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		