

BSK M3X30 NA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

バージョン	バスバー (端子), 赤色, 高さ: 30 mm, 深さ: 3 mm, ポリアミド66
注文番号	0277800000
種別	BSK M3X30 NA
GTIN (EAN)	4008190515041
数量	50 items

BSK M3X30 NA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	3 mm	奥行き (インチ)	0.1181 inch
高さ	30 mm	高さ (インチ)	1.1811 inch
直径	3 mm	正味重量	0.23 g

温度

周囲温度	-5 °C...40 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン	ねじ
-------	----

全般

動作温度範囲、最大	100 °C	表面仕上	電解研磨仕上
-----------	--------	------	--------

寸法

直径	3 mm
----	------

材料データ

基本材質	ポリアミド 66	表面仕上	電解研磨仕上
色	赤色	UL 94 可燃性等級	V-2

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		