

DKSUE NSCH/ESCH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | 固定エレメント (端子), 銀色, 高さ: 12.5 mm, 幅: 10 mm, スチール, 180 °C |
| 注文番号 | 0280100000 |
| 種別 | DKSUE NSCH/ESCH |
| GTIN (EAN) | 4008190036348 |
| 数量 | 100 items |

DKSUE NSCH/ESCH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技術データ
www.weidmueller.com
承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 7.7 mm | 奥行き (インチ) | 0.3031 inch |
| 高さ | 12.5 mm | 高さ (インチ) | 0.4921 inch |
| 幅 | 10 mm | 幅 (インチ) | 0.3937 inch |
| 正味重量 | 1.31 g | | |

温度

| | | | |
|-----------|---------------|-----------|--------|
| 周囲温度 | -5 °C...40 °C | 連続動作温度、最小 | -60 °C |
| 連続動作温度、最大 | 180 °C | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

システム仕様

| | |
|-------|-----|
| バージョン | その他 |
|-------|-----|

寸法

| | |
|--------------|----------|
| ピッチ (mm) (P) | 13.50 mm |
|--------------|----------|

材料データ

| | | | |
|------|------|---|----|
| 基本材質 | スチール | 色 | 銀色 |
|------|------|---|----|

追加の技術データ

| | | | |
|------|------|-----------|-----|
| 固定形式 | ねじ込み | 爆発試験バージョン | いいえ |
|------|------|-----------|-----|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |