

**ESCH 1 M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



バスバーはさまざまな材質で、関連アクセサリも付属しているので、最小の設置スペースでケーブルを接続できます。アプリケーションに応じて、電位を収集、分布、損失させることができます。

**一般注文データ**

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | バスバー (端子), 銀色, 高さ: 12 mm, 深さ: 2 mm,<br>スチール |
| 注文番号       | <a href="#">0280300000</a>                  |
| 種別         | ESCH 1 M                                    |
| GTIN (EAN) | 4008190143053                               |
| 数量         | 10 M  |

**ESCH 1 M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

|      |    |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

**寸法と重量**

|      |          |           |             |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ   | 2 mm     | 奥行き (インチ) | 0.0787 inch |
| 高さ   | 12 mm    | 高さ (インチ)  | 0.4724 inch |
| 幅    | 1000 mm  | 幅 (インチ)   | 39.37 inch  |
| 正味重量 | 133.76 g |           |             |

**温度**

|      |               |
|------|---------------|
| 周囲温度 | -5 °C...40 °C |
|------|---------------|

**環境製品コンプライアンス**

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

**クランプ用コンダクタ (定格接続)**

|      |      |
|------|------|
| 接続方式 | ねじ接続 |
|------|------|

**全般**

|         |      |      |       |
|---------|------|------|-------|
| 設置アドバイス | 直接実装 | 表面仕上 | 亜鉛めっき |
|---------|------|------|-------|

**材料データ**

|      |      |      |       |
|------|------|------|-------|
| 基本材質 | スチール | 表面仕上 | 亜鉛めっき |
| 色    | 銀色   |      |       |

**評価データ**

|      |      |
|------|------|
| 公称電流 | 24 A |
|------|------|

**追加の技術データ**

|         |      |
|---------|------|
| 設置アドバイス | 直接実装 |
|---------|------|

**分類**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-11-92 |             |             |

## ESCH 1 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | BFSC M5X8 SCHLITZ          | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">0296700000</a> | 取り付けネジ (端子), 5.00 mm, スチール, 深さ: 8.5 mm, 幅: 8.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190881764              | 高さ: 8.5 mm   |
| 数量         | 100 ST                     |  |
| 種別         | DKSUE NSCH/ESCH            | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">0280100000</a> | 固定エレメント (端子), 銀色, 高さ: 12.5 mm, 幅: 10 mm, スチール,     |
| GTIN (EAN) | 4008190036348              | 180 °C   |
| 数量         | 100 ST                     |  |

## アクセサリ



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SH 1                       | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">0299860000</a> | バスバーサポート, ベージュ, 100 °C, 幅: 26 mm, V-2, ポリアミド 66, |
| GTIN (EAN) | 4008190135133              | ねじ込み   |
| 数量         | 20 ST                      |  |