

STB 8.5/5/2.3/M3 SAK2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電氣接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

一般注文データ

バージョン	アクセサリ, ソケット
注文番号	0280600000
種別	STB 8.5/5/2.3/M3 SAK2.5
GTIN (EAN)	4008190023188
数量	50 items

STB 8.5/5/2.3/M3 SAK2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ 12 mm 奥行き (インチ) 0.4724 inch
正味重量 1.1 g

温度

保管温度 -25 °C...55 °C 周囲温度 -5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

システム仕様

バージョン マウントレール用

全般

設置アドバイス 直接実装 表面仕上 亜鉛めっき

寸法

外径 5 mm プラグイン深度 7 mm

材料データ

基本材質 銅 - 亜鉛 表面仕上 亜鉛めっき
色 グレー

追加の技術データ

固定形式 ねじ込み 設置アドバイス 直接実装
爆発試験バージョン いいえ

分類

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90