

SK SAKS1/G25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



図に類似

ヒューズホルダー SIHAは、断路端子をヒューズ端子に
素早く切り替えます。断路レバーをそのまま取り外して
ヒューズユニットを取り付けます。

一般注文データ

バージョン	スクリューカバーキャップ(端子)
注文番号	0282000000
種別	SK SAKS1/G25
GTIN (EAN)	4008190078492
数量	20 items

SK SAKS1/G25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	4.25 g
------	--------

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン	その他
-------	-----

材料データ

色	黒色
---	----

追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	爆発試験バージョン	いいえ
取り付け方式	その他		

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		