



図に類似

ヒューズホルダー SIHAは、断路端子をヒューズ端子に素早く切り替えます。断路レバーをそのまま取り外してヒューズユニットを取り付けます。

一般注文データ

バージョン	スクリューカバーキャップ (端子)
注文番号	0282100000
種別	SK G20/SAKS1
GTIN (EAN)	4008190004606
数量	20 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 4.18 g

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...75 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン その他

全般

設置アドバイス	直接実装	動作温度範囲、最大	120 °C
---------	------	-----------	--------

材料データ

基本材質	Wemid	色	黒色
UL 94 可燃性等級	V-0		

追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ	取り付け方式	その他

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		