

H0,5/6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 0.25 ~ 6,0 mm (AWG 24 - 10)
の導体対応錫メッキ銅製
寸法公差は DIN 46228 part 1 準拠
• ポリ袋バラ詰めで供給

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルルール, 標準, 6 mm, 6 mm, いいえ
注文番号	0282600000
種別	H0,5/6
GTIN (EAN)	4008190184025
数量	1000 items
パッケージ	弛緩

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

寸法と重量

正味重量

0.03 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明

プラスチックカラー付きワイヤエンドフェルール

バージョン

標準

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

1 mm

接点面長さ (L2)

6 mm

カラー直径 (D2)

2.1 mm

L1 (mm)

6.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大.

AWG 20

被覆剥き長さ

6 mm

導体断面

0.5 mm²

分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

