SCHT 5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







CHT 5 S グループタグキャリアは、TS 32 取り付けレール (G レール) または TS 35 取付レール (トップハットレール) に直接クリップ固定されています。したがって、端子と その種別に関係なく、端子ストリップにラベリングを実施できます。

SchT 5 と SchT 5S には、ESO 5、STR 5 保護ストリップ が取り付けられています。

SchT7は、クランプネジに容易にアクセス可能な差し込み 板対応のヒンジ付属グループタグキャリアです。

SchT 7 には、ESO 7、STR 7 の保護ストリップまたは DEK 5 が取り付けられています。

差し込み板および保護ストリップは、「アクセサリ」の下にあります。

一般注文データ

バージョン	SCHT, 端子マーカー, 44.5 x 19.5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller, 黒色
注文番号	<u>0292460000</u>
種別	SCHT 5
GTIN (EAN)	4008190105440
数量	20 items

カタログステータス / 図面 1

SCHT 5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-14-11-92

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

·			
承認			
	\ ^		
ROHS	適合		
†法と重量			
高さ	44.5 mm	高さ(インチ)	1.752 inch
届	19.5 mm	幅(インチ)	0.7677 inch
E味重量	7.9 g		
温度			
動作温度範囲	-40100 °C		
UTF 温 及	-40100 °C		
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHC	は含まれていません	
一般データ			
印刷の配置	水平および垂直		
印刷種別	ニュートラル		
幅 幅	19.5 mm		
UL 94 可燃性等級	V-2		
動作温度範囲、最大	100 °C		
動作温度範囲、最小	-40 °C		
色	黒色		
ハロゲン	いいえ		
基本材質	ポリアミド66		
印刷文字	非搭載		
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム		コンポーネント部品
組み合わせごとのマーカー数	1 Component part = To	erminal marker	
動作温度範囲	-40100 °C		
用途/製造元	Weidmueller		
コネクタマーカー			
ピッチ (mm) (P)	5.00 mm		
		· .	
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

カタログステータス / 図面 2

27-14-11-92

27-14-11-92

ECLASS 14.0

データシート

SCHT 5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

STR 透明ストリップ



一般注文データ

数量

種別	STR 5 F.SCHT 5	バージョン
注文番号	0294000000	端子台マーカー, 保護キャップ, 40 x 16.5 mm, 透明
GTIN (FAN)	4008190099497	

ESO インサートタグ

20 ST



一般注文データ

種別	ESO 5 DIN A4 WS	バージョン
注文番号	<u>1607710000</u>	端子台マーカー, マーカーの挿入, 40 x 16.5 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190206109	
数量	10 ST	
種別	ESO 5 DIN A4 GE	バージョン
注文番号	<u>1631350000</u>	端子台マーカー, マーカーの挿入, 40 x 16.5 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190206208	
数量	10 ST	
種別	ESO 5 P DIN A4 WS	バージョン
種別 注文番号	ESO 5 P DIN A4 WS 1670370000	バージョン 端子台マーカー, マーカーの挿入, 40 x 16.5 mm, 白色
注文番号	1670370000	
注文番号 GTIN (EAN)	1670370000 4008190430696	
注文番号 GTIN (EAN) 数量	1670370000 4008190430696 10 ST	端子台マーカー, マーカーの挿入, 40 x 16.5 mm, 白色
注文番号 GTIN (EAN) 数量 種別	1670370000 4008190430696 10 ST ESO 5 P DIN A4 GE	端子台マーカー, マーカーの挿入, 40 x 16.5 mm, 白色 パージョン
注文番号 GTIN (EAN) 数量 種別 注文番号	1670370000 4008190430696 10 ST ESO 5 P DIN A4 GE 1670380000	端子台マーカー, マーカーの挿入, 40 x 16.5 mm, 白色 パージョン

カタログステータス / 図面

SCHT 5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

4

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



ELS MultiCard マーカーは、PrintJet プロッタまたは SMark プリンターで印刷できます。特に、PrintJet AVANCED を使用したカラー印刷では、ケーブルや端子ストリップをさまざまな方法で識別することができます。 8/30 ケーブルマーカーまたは EM8/30 グループタグキャリアで使用する ELS WKM 6/30 SchT5S グループタグキャリアで使用する ELS 7/40 18/43 ケーブルマーカーまたは SchT5 グループタグ WKM タグで使用する ELS 16/40 カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

13541-54		
種別	ELS 16/40 MC NE WS	バージョン
注文番号	1045620000	ELS, マーカーの挿入, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, 白色
GTIN (EAN)	4032248779611	
数量	40 ST	
種別	ELS 16/40 MC NE GE	バージョン
注文番号	1045630000	ELS, マーカーの挿入, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4032248779628	
数量	40 ST	

カタログステータス / 図面