

VP 9-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	VPMS (真鍮製ブラウンプラグ), 閉鎖栓, 閉鎖状態, PG 9, 5 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	0294700000
種別	VP 9-MS65
GTIN (EAN)	4008190005887
数量	100 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2024-08-31T00:00:00+02:00
代替製品	VP 9-K54

VP 9-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	8 mm	高さ (インチ)	0.315 inch
長さ	8 mm	長さ (インチ)	0.315 inch
直径	18 mm	壁厚、最小	0.5 mm
壁厚、最大	4 mm	正味重量	3.92 g

温度

動作温度 -40 °C...100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

一般的情報

ヘッド直径	18.00 mm	O リング	NBR
シリコーン	いいえ	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	ハロゲン	いいえ
保護度合い	IP68 - 5パール (30分)	ケーブルグランド	PG
基本材質	真鍮、ニッケルメッキ	シールリングの直径	15.20 mm
シーリング	NBR	外付スレッド	PG 9
ねじ山長さ	5 mm		

分類

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

VP 9-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

