

VP 9-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	VPK (プラスチック製ブランキングプラグ), 閉鎖栓, 閉鎖状態, PG 9, 5 mm, IP65, ポリアミド6 (PA6 - GF30)
注文番号	0294760000
種別	VP 9-K54
GTIN (EAN)	4008190105884
数量	100 items

VP 9-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	4.5 mm	高さ (インチ)	0.1772 inch
長さ	9.5 mm	長さ (インチ)	0.374 inch
直径	15.2 mm	壁厚、最小	0.5 mm
壁厚、最大	4 mm	正味重量	0.97 g

温度

動作温度 -40 °C...100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

ヘッド直径	19.00 mm	GWDR の保護度合い	IP65
UL 94 可燃性等級	V-2	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	ハロゲン	いいえ
保護度合い	IP54	ケーブルグランド	PG
基本材質	ポリアミド6 (PA6 - GF30))	シールリングの直径	15.20 mm
外付スレッド	PG 9	ねじ山長さ	5 mm

分類

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

図面

