

VP 13,5-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	VPMS (真鍮製ブラウンプラグ) , 閉鎖栓, 閉鎖状態, PG 13.5, 6 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	0294900000
種別	VP 13,5-MS65
GTIN (EAN)	4008190053383
数量	100 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2024-08-31T00:00:00+02:00
代替製品	VP 13,5-K54

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

高さ	9 mm	高さ (インチ)	0.3543 inch
長さ	9 mm	長さ (インチ)	0.3543 inch
直径	24 mm	壁厚、最小	0.5 mm
壁厚、最大	5 mm	正味重量	8.58 g

温度

動作温度	-40 °C...100 °C
------	-----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

一般的情報

ヘッド直径	24.00 mm	O リング	NBR
シリコーン	いいえ	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	ハロゲン	いいえ
保護度合い	IP68 - 5パール (30分)	ケーブルグランド	PG
基本材質	真鍮、ニッケルメッキ	シールリングの直径	20.40 mm
シーリング	NBR	外付スレッド	PG 13.5
ねじ山長さ	6 mm		

分類

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

図面

