

VP 13,5-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	VPK (プラスチック製ブランキングプラグ), 閉鎖栓, 閉鎖状態, PG 13.5, 5 mm, IP65, ポリアミド6 (PA6 - GF30)
注文番号	0294960000
種別	VP 13,5-K54
GTIN (EAN)	4008190152659
数量	100 items

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	5 mm	高さ (インチ)	0.1968 inch
長さ	10 mm	長さ (インチ)	0.3937 inch
直径	20.4 mm	壁厚、最小	0.5 mm
壁厚、最大	4 mm	正味重量	1.8 g

温度

動作温度 -40 °C...100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

ヘッド直径	25.00 mm	GWDR の保護度合い	IP65
UL 94 可燃性等級	V-2	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	ハロゲン	いいえ
保護度合い	IP54	ケーブルグランド	PG
基本材質	ポリアミド6 (PA6 - GF30))	シールリングの直径	20.40 mm
外付スレッド	PG 13.5	ねじ山長さ	5 mm

分類

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

図面

