

## VP 21-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

バージョン	VPMS (真鍮製プラウンプラグ), 閉鎖栓, 閉鎖状態, PG 21, 6 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	<a href="#">0295100000</a>
種別	VP 21-MS65
GTIN (EAN)	4008190128593
数量	50 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2024-08-31T00:00:00+02:00
代替製品	<a href="#">VP 21-K54</a>

## VP 21-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

高さ	10 mm	高さ (インチ)	0.3937 inch
長さ	10 mm	長さ (インチ)	0.3937 inch
直径	32 mm	壁厚、最小	0.5 mm
壁厚、最大	5 mm	正味重量	18.27 g

## 温度

動作温度	-40 °C...100 °C
------	-----------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
-----------	-----------

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
--------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203
------	--------------------------------------

## 一般的情報

ヘッド直径	32.00 mm	O リング	NBR
シリコーン	いいえ	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	ハロゲン	いいえ
保護度合い	IP68 - 5バール (30分)	ケーブルグランド	PG
基本材質	真鍮、ニッケルメッキ	シールリングの直径	28.30 mm
シーリング	NBR	外付スレッド	PG 21
ねじ山長さ	6 mm		

## 分類

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**VP 21-MS65**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

