

## VP 21-K54

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

バージョン	VPK (プラスチック製ブランキングプラグ), 閉鎖栓, 閉鎖状態, PG 21, 8 mm, IP65, ポリアミド6 (PA6 - GF30)
注文番号	<a href="#">0295160000</a>
種別	VP 21-K54
GTIN (EAN)	4008190012007
数量	50 items

## VP 21-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

高さ	4 mm	高さ (インチ)	0.1575 inch
長さ	12 mm	長さ (インチ)	0.4724 inch
直径	28.3 mm	壁厚、最小	0.5 mm
壁厚、最大	7 mm	正味重量	3.8 g

## 温度

動作温度 -40 °C...100 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般的情報

ヘッド直径	33.00 mm	GWDR の保護度合い	IP65
UL 94 可燃性等級	V-2	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	ハロゲン	いいえ
保護度合い	IP54	ケーブルグランド	PG
基本材質	ポリアミド6 (PA6 - GF30))	シールリングの直径	28.30 mm
外付スレッド	PG 21	ねじ山長さ	8 mm

## 分類

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

図面

