

FKSC M5X8 D9/SW2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

バージョン	SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ねじ, 極数: 1
注文番号	0295900000
種別	FKSC M5X8 D9/SW2.5
GTIN (EAN)	4008190133337
数量	50 items

FKSC M5X8 D9/SW2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	7 mm	奥行き (インチ)	0.2756 inch
高さ	8 mm	高さ (インチ)	0.315 inch
幅	8 mm	幅 (インチ)	0.315 inch
正味重量	1.02 g		

温度

保管温度 -25 °C...55 °C 周囲温度 -5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン ねじ

全般

極数 1 設置アドバイス 直接実装
表面仕上 その他

寸法

スレッドメートル法サイズ、外部 5.00 mm

材料データ

基本材質 スチール 表面仕上 その他
色 グレー

追加の技術データ

固定形式 ねじ込み 設置アドバイス 直接実装
爆発試験バージョン いいえ

分類

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90

図面

