

**BFSC M5X8 SCHLITZ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

**一般注文データ**

バージョン	取り付けネジ(端子), 5.00 mm, スチール, 深さ: 8.5 mm, 幅: 8.5 mm, 高さ: 8.5 mm
注文番号	<a href="#">0296700000</a>
種別	BFSC M5X8 SCHLITZ
GTIN (EAN)	4008190881764
数量	100 items

**BFSC M5X8 SCHLITZ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	8.5 mm	奥行き (インチ)	0.3346 inch
高さ	8.5 mm	高さ (インチ)	0.3346 inch
幅	8.5 mm	幅 (インチ)	0.3346 inch
直径	8.5 mm	正味重量	2.11 g

**温度**

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**クランプ用コンダクタ (定格接続)**

締付けトルク、最大.	3 Nm	締付けトルク、最小.	2 Nm
------------	------	------------	------

**システム仕様**

バージョン	交差接続リンク
-------	---------

**全般**

設置アドバイス	直接実装
---------	------

**寸法**

直径	8.5 mm	スレッドメートル法サイズ、外部	5.00 mm
----	--------	-----------------	---------

**材料データ**

基本材質	スチール	色	シリバーグレー
------	------	---	---------

**追加の技術データ**

固定形式	ねじ込み	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ		

**分類**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		