

## PS 4 F.STB 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 製品イメージ



端子台とテスト機器の間の電気的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

## 一般注文データ

バージョン	テストアダプター(端子), 230 V
注文番号	<a href="#">0299600000</a>
種別	PS 4 F.STB 4
GTIN (EAN)	4008190074043
数量	20 items

## PS 4 F.STB 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	42 mm	奥行き (インチ)	1.6535 inch
高さ	7.7 mm	高さ (インチ)	0.3031 inch
幅	7.7 mm	幅 (インチ)	0.3031 inch
正味重量	3.16 g		

## 温度

周囲温度	-5 °C...40 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8d191f1d-272c-40a1-8319-7de6fe5d9746

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

被覆剥き長さ	5 mm	接続方式	プラグイン接続
配線接続断面、細径撲線、最大	4 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、細径撲線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
接続断面、撲線、最大	4 mm <sup>2</sup>		

## システム仕様

バージョン	テストプラグ
-------	--------

## 全般

極数	1	設置アドバイス	直接実装
動作温度範囲、最大	100 °C		

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	7.70 mm
--------------	---------

## 材料データ

基本材質	ポリアミド 66	色	赤色
UL 94 可燃性等級	V-2		

## 評価データ

定格電圧	230 V
------	-------

## 追加の技術データ

スナップインペグ付属	いいえ	固定形式	接続されている
設置アドバイス	直接実装	取り付け方式	接続されている

**PS 4 F.STB 4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****分類**

ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555
ETIM 10.0	EC002555	ECLASS 14.0	27-25-03-04
ECLASS 15.0	27-25-03-04		